



AXIS SERIES FLash



製品紹介動画



ふろ給湯器
GX-HFLシリーズ



給湯暖房用熱源機
GH-HKFL(コンパクト)/H(D)FL(標準)/HFLスリムシリーズ




カンタンヘルスチェック Health Check

この機能が使えるのは **パーパスだけ!**

● 体脂肪率測定^{※1} 特許取得済




設定画面



測定結果


お風呂に入りながら、カンタン操作で体脂肪率を確認できる機能です。

● 消費カロリー測定^{※2} 特許取得済



入浴中のおおよその消費カロリーの測定ができるようになりました。

● 半身浴モード^{※3} 特許取得済



リラクゼーション効果のある半身浴を手軽にお楽しみいただけます。

お風呂に入りながら「カンタン健康チェック」事前に身長体重などを設定してから入浴するだけで、体脂肪率測定・消費カロリー測定・半身浴モードが使用できます。

体脂肪率測定は水中体重秤量法を応用


現在、最も実際の体脂肪率に近い数値が割り出されると定義づけられている「水中体重秤量法」これを応用して浴室で気軽に体脂肪率が測れるシステムを考えました。

※実際の水中体重秤量法は頭までつからないと正確な数値は測定できませんが、パーパスでは頭までつかなくてもデータベースを利用して数値を測定できるシステムになっています。

体脂肪率測定詳しくはこちら



※1:図は体脂肪率測定時の画面を抜粋して表示しています。対応リモコン/900シリーズの高機能タイプ・高機能タイプ、FC-712E、FC-713E、GX-GHシリーズのフルオートタイプのみご利用いただけます。※2:対応リモコン/900シリーズの高機能タイプ・高機能タイプ、FC-712E、FC-713E ※3:対応リモコン/900シリーズの高機能タイプ・高機能タイプ、FC-712E、FC-713E



「給湯最小号数0.1号」
「最低作動流量 毎分1.9ℓ」
シャワーヘッドのモード切替をした際に少ないお湯でもしっかり設定温度のお湯が出湯し続けるので途中で冷たくなりません!



「給湯加熱速度 約2秒」
水栓を開けた時に、給湯器本体からすぐにお湯が出るので捨て水も少なく経済的でとっても便利。

便利な機能がさまざまな給湯器FLashぜひいかがですか？

お気軽に、ご相談・お問合せください！

お問い合わせ

株式会社ヤマダトレーディング

住所 〒370-0841 群馬県高崎市栄町1-1

TEL : 027-345-8033

受付時間：平日9:00~17:00 (土日・元日を除く)

会社ホームページ

<https://yamada-trading.jp>

